

Garant**APMT 100305 TR, HB7515, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2127 ST1400
GTIN	4067263078814
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

Vhodné pre:

HOLEX GG2123, GG2124, ako aj GARANT a HOLEX frézy na rohy 90° č. 215800 – 215870.

Obsah:

50 × 215879 ST1400

Upozornenie:

Referenčné hodnoty

Pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 4,8$ mm.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,1 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 100305 TR
Typ	HB7515
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	3,5 mm
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	440	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	310	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	260	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	250	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	230	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	320	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	210	M
GG(G)	podmienene vhodný	210	K
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

Príslušenstvo

APMT 100305 TR Typ ST1400

215879 ST1400