

**Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 20/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2124 20/3
GTIN	4067263078968
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 215803 20/3.****Upozornenie:**Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 1,2** s čepeľou č. **674252 veľ. 8IP**.**Technický opis**

Ø stopky D _s h6	20 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	37 mm
Ø D ₃	17 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003..
Uhol rampy α _{max}	0,96 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezných hrán D _c	20 mm
Celková dĺžka L _{celk}	90 mm

Technický list

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	14,85 mm
Počet rezných hrán Z	3
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219814
Rohová fréza 90° $\varnothing D$ / počet čepielok Z 20/3	215803 20/3