

Garant**XNEX 080608, HB7635, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2139 INOX
GTIN	4067263078937
Trieda položky	GGN

Popis

Vhodné pre:

GARANT fréza na rohy 90° č. 215101 a fréza na rohy Horex 90° č. 215102.

Obsah:

50 × 215188 INOX

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technický opis

Obsah	50
Posuv f_z na zub	0,13 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNEX 080608
Typ	HB7635
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$	4 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	190	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130	M
mokrý maximum	podmienene vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

Príslušenstvo

XNEX 080608 Typ INOX

215188 INOX