

**Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 16/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2123 16/2
GTIN	4067263078951
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 215803 16/2.****Upozornenie:**Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	2
Ø D ₃	13 mm
Ø stopky D _s h6	16 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	29 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	30 mm
Uhol rampy α _{max}	1,32 Stupeň
Celková dĺžka L _{celk}	85 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	37 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Technický list

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	10,85 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003..
\varnothing rezných hrán D_c	16 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219814
Rohová fréza 90° \varnothing D / počet čepielok Z 16/2	215803 16/2