

Garant**XNEX 080608, HU7710, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2136 ALU
GTIN	4067263078906
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

6 rezných hrán zabezpečuje vysokú hospodárnosť vďaka nízkej cene za jednu reznú hranu.

Vhodné pre:

GARANT fréza na rohy 90° č. 215101 a fréza na rohy Horex 90° č. 215102.

Obsah:

50 × 215184 ALU

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,15 mm
Obsah	50
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNEX 080608
Typ	HU7710
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$	4 mm
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Vymeniteľné otočné rezné
platničky na frézovanie**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	1320	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	1320	N
Hliník > 10 % si	vhodný	1100	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

XNEX 080608 Typ ALU

215184 ALU