


Garant**Špirálový vrták so stupňovitým hrotom HSS N, bez povlaku, Ø DC h8: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG4004 5
GTIN	4067263079170
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 114004.**

Fazety sú nitridované. Obzvlášť stabilné a odolné vďaka **zosilnenému priemeru jadra**. Profilovo brúsené, s vysokou sústrednosťou. Presné brúsenie špičiek. Stopka **dodatočne s 3 upínacími plochami** na použitie v 3-čelustovom skľučovadle.

- **Ideálne na vytváranie presných otvorov do plechu, rúr a profilov.**
- **Bezpečné vrtanie bez centrovania alebo stredenia – aj na zakrivených plochách – vďaka inovatívnemu bodovému brúseniu.**
- **Vrtanie pod uhlom je možné bez problémov po preniknutí prvej fázy vrtacieho hrotu do materiálu.**
- **Vrtanie s podstatne menšou námahou ako s bežnými vrtákmi DIN338 HSS – až do priemeru 13 mm priamo v akumulátorovej vŕtačke.**
- **Stabilné a bezpečné pozitívne zaistenie v 3-čelustovom skľučovadle.**
- **Univerzálne použitie v širokej škále materiálov vrátane plastu, dreva a akrylátu bez toho, aby sa roztrhli alebo rozštiepili.**
- **Vrták sa nezadrháva ani nezasekáva – dokonca ani pri tenkostenných materiáloch.**
- **Výstup z otvoru bez hrán.**
- **Ideálne na vrtanie čapov a nitov.**

Odporúčanie:**Maximálna hĺbka vrtania:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Technický opis

Stopka	Stopka s tromi upínacími plochami
Posuv f v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/ot,
Uhol špičky	118 Stupeň
Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka L	86 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l_2	44,5 mm
\varnothing stopky D_s	5 mm
Menovité $-\varnothing D_c$	5 mm
Dĺžka napínacích drážok L_c	52 mm
Norma	DIN 338
Tolerancia menovitého \varnothing	h8
Obsah	20
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Typ	N
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	70	N
Hliník $> 10 \%$ si	podmienene vhodný	50	N
Oceľ $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	30	P
Oceľ $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	27	P
Oceľ $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	22	P

Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	10	P
GG(G)	vhodný	25	K
CuZn	podmienene vhodný	50	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

Príslušenstvo

Špirálový vrták so stupňovitým hrotom HSSN Ø DC h8 5

114004 5