

mimatic
Tool Systems**Pílové listy PolySAW-G Šírka $a_p = 1,5$ mm, TiAlN, Ø D: 80mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218224 80
GTIN	2050001737045
Trieda položky	29C

Popis**Prevedenie:**

Na oddeľovanie, pílenie a drážkovanie.
S PolySAW-G možno obrábať po celej hĺbke.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre a_e max.

Technický opis

Ø D	80 mm
Typ základného držiaka	19/30
Hĺbka záberu $a_{e\ max}$ na rez	25 mm
Šírka platne E	6 mm
Počet rezných hrán Z	40
Stopka	s otvorom
Povrchová úprava	TiAlN
Posuv f_z	0,02 mm

Materiál	VHM
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	300	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	150	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80	M
GG(G)	vhodný	120	K
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Základný držiakstopka Weldon Typ 19/30	218205 19/30
Základný držiak PolySAWs otvorom Typ 19/30	218210 19/30