

**HOLEX**

**Výkonný vrták HOLEX Pro Inox VHM s valcovou stopkou DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 10mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG2685 10     |
| GTIN             | 4067263087922 |
| Trieda položky   | GGN           |

## Popis

### Prevedenie:

Efektívne vrtanie najmä na použitie v **nehrdzavejúcich oceliach a oceliach odolných voči kyselinám**.

Rovné hlavné rezné hrany s **optimalizovaným dizajnom rezných hrán** na zlepšenie lámania triesok. Zväčšené komory pre **vynikajúci odvod triesok**. Zvýšená odolnosť proti opotrebeniu vďaka **vylepšenému karbidovému substrátu a povrchovej úprave odolnej voči vysokej teplote**.

### Ako číslo. 122685.

Tvar HB je k dispozícii za rovnakú cenu s č. GG 1286. Tvar HB je k dispozícii len od  $\geq \varnothing 3$  mm.

### Upozornenie:

Dĺžka napínacích drážok  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

## Technický opis

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Obsah             | 5     |
| Ø stopky $D_s$    | 10 mm |
| Menovité -Ø $D_c$ | 10 mm |

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Posuv f v INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>            | 0,12 mm/ot,      |
| Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>            | 61 mm            |
| Norma                                             | DIN 6537         |
| odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l <sub>2</sub> | 46 mm            |
| Tolerancia menovitého Ø                           | m7               |
| Celková dĺžka L                                   | 103 mm           |
| Počet rezných hrán Z                              | 2                |
| Séria                                             | Pro Inox         |
| Povrchová úprava                                  | AlTiN            |
| Rezný materiál                                    | VHM              |
| Prevedenie                                        | 6×D              |
| Uhol špičky                                       | 140 Stupeň       |
| Stopka                                            | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnútorne chladenie                                | áno, pri 25 bar  |
| Farebný krúžok                                    | modrá            |
| Druh produktu                                     | Špirálový vrták  |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie)          | podmienene vhodný |                |         |
| Hliník > 10 % si              | podmienene vhodný |                |         |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | vhodný            |                |         |
| mokrý maximum                 | vhodný            |                |         |

mokrě minimálne

podmienene vhodný

## Príslušenstvo

Výkonný vrták HOLEX Pro Inox VHM s valcovou stopkou DIN 6535 HA Ø DC m7 10

122685 10