


Garant**Strojný závitník, vaporizovaný, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5450 M10
GTIN	4067263090724
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 135450.**Mimoriadne stabilný tvar. **HSS-E****Technický opis**

Celková dĺžka L	100 mm
Veľkosť závit	M10
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Druh závit	M
Ø závit	10 mm
Hĺbka závit	20 mm

Norma	DIN 371
Obsah	10
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Strojný závitník M M10

135450 M10