


**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1270 M12
GTIN	4067263090564
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 131265.****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit. **ISO 2 6H**

HSS-E**Technický opis**

Obsah	10
Ø stopky D _s	9 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Počet rezných hrán Z	4
Stúpanie závitov	1,75 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Norma	DIN 376

Druh závitů	M
Hĺbka závitů	24 mm
Počet napínacích drážok	4
Velkosť závitů	M12
Ø závitů	12 mm
Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Rezný materiál	HSS E
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		

mokré maximum

vhodný

PríslušenstvoHOLEX Clever Tap strojový závitník Typ B DIN 371/376 M
M12

131265 M12