

Garant**TK odhrotovač, špirálový 90°, TiSiN, Ø h6 DC: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG8156 4 |
| GTIN | 4067263091172 |
| Trieda položky | GGN |

Popis**Prevedenie:****Ako č. 208156.**

Odhlovač na **univerzálne použitie** na takmer všetkých materiáloch. Novo vyvinutá povrchová úprava účinne zabraňuje vzniku nánosov na hranách, dokonca aj v prípade hliníka alebo INOX.

Tolerancia: **Rozmer S = +/- 0,2 mm.**

Vrcholový uhol +/- 5 uhlových minút.

Vynikajúca kvalita povrchu vďaka 35° uhlu špirály.

Použitie:

Vynikajúce na **zrážanie** a **odhlovanie** hrán obrobkov, ako aj na **opracovanie kontúr**.

Technický opis

| | |
|--|------------------|
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Rozmer S | 2,8 mm |
| Počet zubov Z | 4 |
| Ø stopky D _s | 4 mm |
| Posuv f _z v oceli < 900 N/mm ² | 0,04 mm |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Celková dĺžka L | 50 mm |
| Úkosové frézovanie | 45 Stupeň |
| Obsah | 5 |
| Ø rezných hrán D _c | 4 mm |
| Povrchová úprava | TiSiN |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |
| Typ | N |
| Tolerancia menovitého Ø | h6 |
| Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň |
| Smer podávania | horizontálny a šikmý |
| Uhol zápuštného hrotu | 90 Stupeň |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Tolerancia stopky | h6 |
| Farebný krúžok | zelená |
| Druh produktu | Odihlovač |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | 180 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 300 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 220 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 130 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 115 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 110 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 80 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | 65 | P |
| Oceľ < 55 HRC | podmienene vhodný | 35 | H |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 90 | M |

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-----|---|
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 70 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 50 | S |
| GG(G) | vhodný | 100 | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| mokrú minimálne | podmienene vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |
| vzduch | podmienene vhodný | | |

Príslušenstvo

TK odhrotovač, špirálový 90° Ø h6 DC 4

208156 4