


**Garant****TK špirálový odhlovač GARANT Diabolo 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG8158 8
GTIN	4067263091387
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:****Ako č. 208158.**

Špeciálne vyvinutý na **obrábanie tvrdých materiálov**. Vylepšená povrchová úprava Diabolo umožňuje ešte dlhšiu životnosť a lepšiu kvalitu povrchov.

Tolerancia: **Rozmer S = ±0,2 mm.**

**Vrcholový uhol ± 5 uhlových minút.**

**Vynikajúca kvalita povrchu** vďaka 35° uhlu špirály.

**Použitie:**

Vynikajúce na **zrážanie** a **odhlovanie** hrán obrobkov, ako aj na **opracovanie kontúr**.

**Technický opis**

Úkosové frézovanie	45 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Séria	Diabolo
Celková dĺžka L	63 mm
Počet zubov Z	6

Ø rezných hrán $D_c$	8 mm
Posuv $f_z$ v oceli < 60 HRC	0,04 mm
Rozmer S	5,6 mm
Obsah	5
Ø stopky $D_s$	8 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	H
Tolerancia menovitého Ø	h6
Uhol sklonu zubov	35 Stupeň
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Uhol zápuštného hrotu	90 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Odihlovač

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	100	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	90	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	60	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	35	H
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

vzduch

vhodný

---

**Príslušenstvo**

TK špirálový odihlovač GARANT Diabolo90° Ø h6 DC 8

208158 8