

Garant**Dokončovacia frézovacia hlava, fazetka 45°, HB730, Ø D h10: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	210340 20
GTIN	4045197523372
Trieda položky	21M

Technický opis

Dĺžka britov L ₂	25 mm
Ø rezných hrán D	20 mm
Dĺžka hlavy l	35 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,4 mm
Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 900 N/mm ²	0,1 mm
Veľkosť upínania	20 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Počet rezných hrán Z	6
Séria	TopCut
Typ	HB730
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Uhol sklonu zubov	50 Stupeň
Smer podávania	horizontálny
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	0,1×D pri obvodovom frézovaní mm

Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	nie
vhodný upínač	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	50	H
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	160	K
Olej	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

Príslušenstvo

Nástrčný adaptér pre momentové kľúče Typ 16X5	219986 16X5
Montážny kľúč Typ 16X5	219987 16X5