


Garant**TK štvrtkruhová fréza HPC, TiAlN, Polomer r: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG8023 6
GTIN	4067263092100
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 208023.****Rovné drážkovanie, bez deformácie profilu.**Tolerancia: $r = \pm 0,01$ mm.**Použitie:**Na zaoblenie a odihlenie **hrán s kontúrami.****Obsah:**

5 kusov.

Technický opis

Posuv f_z pre orezávanie v oceli < 900 N/mm ²	0,06 mm
Ø stopky D_s	20 mm
Polomer r	6 mm
väčší Ø D_2	20 mm
menší Ø D_3	8 mm
Dĺžka britov L_c	6 mm

Celková dĺžka L	80 mm
Polomerové frézovanie	dopredu
Počet zubov Z	6
Stratégia obrábania	HPC
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Tolerancia Obrys polomeru	±0,01
Smer podávania	horizontálny
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rádiusová fréza štvrtová

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	800	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	600	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	100	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80	M
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

Technický list

mokrú minimálne	podmienene vhodný
suché	vhodný
vzduch	vhodný

Služby

Brúsenie stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------

Príslušenstvo

TK štvrtkruhová frézaHPC Polomer r 6	208023 6
--------------------------------------	----------