

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti CNMG, HB7020, Veľkosť / počet kusov: 09T308/30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2527 09T308/30
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	130 - 280 mm/min
Obsah	250152 HB7020
Hĺbka rezu a_p	0,55 - 3,25 mm
Posuv f	0,25 - 0,4 mm/ot,
Počet kusov	30
Typ	HB7020
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

CNMG 09T308 Typ HB7020

250152 HB7020