

**Garant****Otočná doštička na sústruženie stredovej časti CNMG, HB7020, Veľkosť / počet kusov: 160612/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | GG2527 160612/50 |
| GTIN             | 4067263092407    |
| Trieda položky   | GGN              |

**Technický opis**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 130 - 280 mm/min                      |
| Posuv $f$                              | 0,25 - 0,4 mm/ot,                     |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,8 - 5,5 mm                          |
| Počet kusov                            | 50                                    |
| Obsah                                  | 250170 HB7020                         |
| Typ                                    | HB7020                                |
| Lamač triesok                          | SM                                    |
| Druh produktu                          | Otočné rezné platničky na sústruženie |

## Príslušenstvo

CNMG 160612 Typ HB7020

250170 HB7020