

mimatic
Tool Systems**Frézovacie doštičky DeepMILL-G Šírka $a_p = 2$ mm, TiAlN, \varnothing D: 80mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218230 80
GTIN	2050001736932
Trieda položky	29C

Popis**Prevedenie:**

Frézovanie drážok, zapichovanie, vytváranie rebrovaných štruktúr.

S DeepMILL-G možno obrábať po celej hĺbke.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre a_e max.

Technický opis

Hĺbka záberu $a_{e\ max}$ na rez	20,9 mm
\varnothing D	80 mm
Šírka platne E	6 mm
Typ základného držiaka	25/38
Počet rezných hrán Z	24
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	12
Stopka	s otvorom
Povrchová úprava	TiAlN

Posuv f_z	0,025 mm
Materiál	VHM
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	300	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	150	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80	M
GG(G)	vhodný	120	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Základný držiakstopka Weldon Typ 25/38	218205 25/38
--	--------------