

Garant**Hrubovanie otočnej výkyvnej platne CNMG, HB7020, Veľkosť / počet kusov:
120416/50**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2531 120416/50
GTIN	4067263092629
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,3 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	100 - 260 mm/min
Hĺbka rezu a _p	1,05 - 4,25 mm
Počet kusov	50
Obsah	250328 HB7020
Typ	HB7020
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

CNMG 120416 Typ HB7020

250328 HB7020