

Garant**Hrubovanie otočnej výkyvnej platne DNMG, HB7020, Veľkosť / počet kusov:
150608/30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2539 150608/30
GTIN	4067263092995
Trieda položky	GGN

Technický opis

Obsah	250862 HB7020
Posuv f	0,3 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a _p	0,55 - 3,75 mm
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	105 - 260 mm/min
Počet kusov	30
Typ	HB7020
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

DNMG 150608 Typ HB7020

250862 HB7020