

HOLEX**CNMG 120412 DNMG, HBT020, Velkosť / počet kusov: 150612/50**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2542 150612/50
GTIN	4067263093060
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,8 - 3,75 mm
Posuv f	0,3 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 200 mm/min
Počet kusov	50
Obsah	250787 HBT020
Typ	HBT020
Lamač triesok	PR
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

DNMG 150612 Typ HBT020

250787 HBT020