

Garant**Hrubovanie otočnej výkyvnej platne SNMG, HB7020, Veľkosť/počet kusov:
190616/30**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2549 190616/30
GTIN	4067263093336
Trieda položky	GGN

Technický opis

Obsah	251336 HB7020
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	105 - 260 mm/min
Posuv f	0,3 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	1,05 - 6,75 mm
Počet kusov	30
Typ	HB7020
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

SNMG 190616 Typ HB7020

251336 HB7020