

**Garant****Hrubovanie otočnej výkyvnej platne SNMG, HB7020, Veľkosť/počet kusov:  
190624/50**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2549 190624/50
GTIN	4067263093367
Trieda položky	GGN

## Technický opis

Posuv f	0,3 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	105 - 260 mm/min
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	1,6 - 6,75 mm
Počet kusov	50
Obsah	251338 HB7020
Typ	HB7020
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

## Príslušenstvo

SNMG 190624 Typ HB7020

251338 HB7020