

Garant**Hrubovanie otočnej výkyvnej platne SNMG, HB7020, Veľkosť/počet kusov:
150616/30**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2549 150616/30
GTIN	4067263093312
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,3 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	105 - 260 mm/min
Hĺbka rezu a _p	1,05 - 5,25 mm
Obsah	251332 HB7020
Počet kusov	30
Typ	HB7020
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

SNMG 150616 Typ HB7020

251332 HB7020