

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti KNUX, HB7130-2, Veľkosť / počet kusov: 160405L/50**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2583 160405L/50
GTIN	4067263094500
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	85 - 210 mm/min
Posuv f	0,25 - 0,5 mm/ot,
Obsah	251032 HB7130-2
Hĺbka rezu a_p	0,35 - 4 mm
Počet kusov	50
Typ	HB7130-2
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

KNUX 160405L Typ HB7130-2	251032 HB7130-2
---------------------------	-----------------