

**Garant****Frézovacia hlava, fazetka 45° HPC, bez povlaku, Ø D h10: 25mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	210350 25
GTIN	4045197543158
Trieda položky	21M

## Popis

### Upozornenie:

Normované hodnoty plných drážok pre  $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$ .

## Technický opis

Dĺžka britov $L_2$	25 mm
Ø rezných hrán D	25 mm
Dĺžka hlavy l	45 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,5 mm
Posuv $f_z$ pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,28 mm
Posuv $f_z$ pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,22 mm
Veľkosť upínania	24 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Celková dĺžka L	71 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Séria	TopCut
Typ	HU730
Rezný materiál	VHM

Norma	Výrobná norma
Typ	W
Uhol sklonu zubov	42 Stupeň
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní mm
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní mm
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	nie
vhodný upínač	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	530	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	450	N
CuZn	podmienene vhodný	320	N
Olej	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Montážny kľúč Typ 21X5	219987 21X5
Nástrčný adaptér pre momentové kľúče Typ 21X5	219986 21X5