

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti DCMT, HB7020, Veľkosť / počet kusov: 11T308/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | GG2624 11T308/50 |
| GTIN | 4067263095484 |
| Trieda položky | GGN |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------------------|
| Hĺbka rezu a_p | 0,55 - 2,75 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 130 - 280 mm/min |
| Posuv f | 0,1 - 0,25 mm/ot, |
| Obsah | 260464 HB7020 |
| Počet kusov | 50 |
| Typ | HB7020 |
| Lamač triesok | SM |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |

Príslušenstvo

DC.T 11T308 Typ HB7020

260464 HB7020