

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VCMT, HB7020, Veľkosť / počet kusov: 110304/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2640 110304/50
GTIN	4067263095989
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	130 - 280 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,25 - 1,75 mm
Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Obsah	261454 HB7020
Počet kusov	50
Typ	HB7020
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

VC.T 110304 Typ HB7020

261454 HB7020