

**Garant****Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VCMT, HB7020, Veľkosť / počet kusov: 160408/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2640 160408/50
GTIN	4067263096023
Trieda položky	GGN

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,55 - 2,5 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,25 mm/ot,
Obsah	261459 HB7020
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	130 - 280 mm/min
Počet kusov	50
Typ	HB7020
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

## Príslušenstvo

VC.T 160408 Typ HB7020

261459 HB7020