

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VCMT, HB7020, Veľkosť / počet kusov: 160404/30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2640 160404/30
GTIN	4067263095996
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	130 - 280 mm/min
Obsah	261458 HB7020
Hĺbka rezu a_p	0,25 - 2,5 mm
Počet kusov	30
Typ	HB7020
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

VC.T 160404 Typ HB7020

261458 HB7020