

HOLEX**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VCMT, HBT020, Veľkosť / počet kusov: 160408/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2643 160408/50
GTIN	4067263096085
Trieda položky	GGN

Technický opis

Obsah	261476 HBT020
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 240 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,55 - 2,5 mm
Posuv f	0,2 - 0,3 mm/ot,
Počet kusov	50
Typ	HBT020
Lamač triesok	PM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

VCMT 160408 Typ HBT020

261476 HBT020