

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VCMT, HB7020, Veľkosť / počet kusov: 160408/30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2640 160408/30
GTIN	4067263096016
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	130 - 280 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,55 - 2,5 mm
Obsah	261459 HB7020
Počet kusov	30
Typ	HB7020
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

VC.T 160408 Typ HB7020

261459 HB7020