

**Garant****Upichovacia doštička neutrálna, HB7130, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov:  
3,1/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2710 3,1/50
GTIN	4067263096412
Trieda položky	GGN

**Popis****Vhodné pre:**

Upichovacia planžeta č. 273552 – 273558 a 273562 – 273570.

**Technický opis**

Obsah	273115 3,1
Posuv f	0,1 mm/ot,
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,1 mm
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Počet kusov	50
Typ	HB7130
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40	S
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

## Príslušenstvo

Upichovacia doštička neutrálna Šírka zápichu w 3,1

273115 3,1