

HOLEX**Upichovacia doštička neutrálna, HBX25, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov:
3,1/30**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2715 3,1/30
GTIN	4067263096726
Trieda položky	GGN

Popis

Vhodné pre:

Upichovacia planžeta č. 273000.

Technický opis

Počet kusov	30
Obsah	273010 3,1
Posuv f	0,1 mm/ot,
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,1 mm
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Typ	HBX25
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
GG(G)	vhodný	80	K
kontinuálne	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Upichovacia doštičkaneutrálna Šírka zápichu w 3,1

273010 3,1