



## Zapichovacia/vpichovacia a upichovacia doštička neutrálna, HBG25, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov: 3/50



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2720 3/50
GTIN	4067263096757
Trieda položky	GGN

### Popis

#### Prevedenie:

Upichovacie nástroje č. 278005; 278015 – 278056.

### Technický opis

Uhlový Polomer r	0,3 mm
Počet kusov	50
Posuv f	0,07 - 0,2 mm/ot,
Obsah	278029 3
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,04 mm
Typ	HBG25
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	80	M
GG(G)	vhodný	140	K
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

## Príslušenstvo

Zapichovacia/vplichovacia a upichovacia  
doštičkaneutrálna Šírka zápichu w 3

278029 3