

**HOLEX****Zapichovacia/vpichovacia a upichovacia doštička Plný rádius, HBG25, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov: 4/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG2722 4/50   |
| GTIN             | 4067263097112 |
| Trieda položky   | GGN           |

**Popis****Prevedenie:**

Upichovacie nástroje č. 278015 – 278056.

**Technický opis**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tolerancia Šírka zápichu w | ±0,04 mm  |
| Posuv f                    | 0,1 - 0,26 mm/ot,                                 |
| Uhlový Polomer r           | 0,3 mm  |
| Obsah                      | 278036 4  |
| Počet kusov                | 50  |
| Typ                        | HBG25   |
| Hlavné použitie            | P   |
| Ďalšie použitie            | M   |
| Druh produktu              | Otočná rezná platnička<br>na sústruženie zápichov |

## Údaje o užívatelovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 150            | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 130            | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 120            | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 100            | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 100            | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | podmienene vhodný | 80             | M       |
| GG(G)                         | vhodný            | 140            | K       |
| Uni                           | vhodný            |                |         |
| kontinuálne                   | vhodný            |                |         |
| nepravidelná                  | podmienene vhodný |                |         |
| mokrý maximum                 | vhodný            |                |         |

## Príslušenstvo

Zapichovacia/vplichovacia a upichovacia doštičkaPlný  
rádius Šírka zápichu w 4

278036 4