

**Garant**

**Zapichovacia/vpichovacia doštička, HB7020, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov: 2,5/30**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2734 2,5/30
GTIN	4067263097167
Trieda položky	GGN

**Technický opis**

Uhlový Polomer r	0,2 mm
Obsah	273700 2,5
Posuv f	0,06 - 0,17 mm/ot,
Počet kusov	30
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,03 mm
Typ	HB7020
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	S
GG(G)	vhodný	200	K
CuZn	vhodný	250	N
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Upichovacia / zapichovacia doštička Šírka zápichu w 2,5

273700 2,5