

HOLEX**Zapichovacia/vpichovacia a upichovacia doštička Plný rádius, HBG25, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov: 4/30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2722 4/30
GTIN	4067263097105
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Upichovacie nástroje č. 278015 – 278056.

Technický opis

Uhlový Polomer r	0,3 mm
Posuv f	0,1 - 0,26 mm/ot,
Počet kusov	30
Obsah	278036 4
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,04 mm
Typ	HBG25
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	100	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	80	M
GG(G)	vhodný	140	K
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

Príslušenstvo

Zapichovacia/vplichovacia a upichovacia doštičkaPlný
rádius Šírka zápichu w 4

278036 4