

**Garant****Zapichovacia/vpichovacia doštička, HB7020, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov: 2/30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2736 2/30
GTIN	4067263097181
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:**Lámač triesok pre malé $\varnothing$  a zníženie reznej sily.**Technický opis**

Obsah	273701 2
Počet kusov	30
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Tolerancia Šírka zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Typ	HB7020
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	S
GG(G)	vhodný	200	K
CuZn	vhodný	250	N
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Upichovacia / zapichovacia doštička Šírka zápichu w 2

273701 2