

**Garant****Otočná doštička na sústruženie stredovej časti CCGT, HU7310, Velkosť / počet kusov: 120402/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2668 120402/50
GTIN	4067263097549
Trieda položky	GGN

**Technický opis**

Obsah	260156 HU7310
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet kusov	50
Hĺbka rezu $a_p$	0,15 - 4,25 mm
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

## Príslušenstvo

CCGT 120402 Typ HU7310

260156 HU7310