

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti CCGT, HU7310, Velkosť / počet kusov: 060202/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2668 060202/50
GTIN	4067263097341
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Počet kusov	50
Obsah	260140 HU7310
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,15 - 2 mm
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

CC.T 060202 Typ HU7310

260140 HU7310