

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti CCGT, HU7310, Velkosť / počet kusov: 09T308/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2668 09T308/50
GTIN	4067263097525
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Obsah	260152 HU7310
Hĺbka rezu a_p	0,55 - 3,25 mm
Počet kusov	50
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

CC.T 09T308 Typ HU7310

260152 HU7310