

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti CCGT, HU7310, Velkosť / počet kusov: 09T304/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2668 09T304/50
GTIN	4067263097501
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,25 - 3,25 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet kusov	50
Obsah	260150 HU7310
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

CC.T 09T304 Typ HU7310

260150 HU7310