

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti CCGT, HU7310, Velkosť / počet kusov: 09T304/30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | GG2668 09T304/30 |
| GTIN | 4067263097396 |
| Trieda položky | GGN |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------------------|
| Hĺbka rezu a_p | 0,25 - 3,25 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 350 - 600 mm/min |
| Obsah | 260150 HU7310 |
| Počet kusov | 30 |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Typ | HU7310 |
| Lamač triesok | AM |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |

Príslušenstvo

CC.T 09T304 Typ HU7310

260150 HU7310