

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti CCGT, HU7310, Velkosť / počet kusov: 120402/30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2668 120402/30
GTIN	4067263097532
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,15 - 4,25 mm
Obsah	260156 HU7310
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Počet kusov	30
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

CCGT 120402 Typ HU7310

260156 HU7310