

**Garant****Otočná doštička na sústruženie stredovej časti CCGT, HU7310, Velkosť / počet kusov: 060204/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | GG2668 060204/50 |
| GTIN             | 4067263097365    |
| Trieda položky   | GGN              |

**Technický opis**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Obsah                                  | 260142 HU7310                         |
| Počet kusov                            | 50                                    |
| Posuv f                                | 0,1 - 0,3 mm/ot,                      |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,25 - 2 mm                           |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 350 - 600 mm/min                      |
| Typ                                    | HU7310                                |
| Lamač triesok                          | AM                                    |
| Druh produktu                          | Otočné rezné platničky na sústruženie |

## Príslušenstvo

CC.T 060204 Typ HU7310

260142 HU7310