

Garant**Zapichovacia/vpichovacia doštička, HB7020, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov: 3/50**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2738 3/50
GTIN	4067263097433
Trieda položky	GGN

Technický opis

Uhlový Polomer r	0,3 mm
Posuv f	0,07 - 0,2 mm/ot,
Obsah	273704 3
Počet kusov	50
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,03 mm
Typ	HB7020
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60	S
GG(G)	vhodný	200	K
CuZn	vhodný	250	N
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Upichovacia / zapichovacia doštička Šírka zápichu w 3

273704 3