

Garant

Zapichovacia/vpichovacia doštička, HB7020, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov: 4/30

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2738 4/30
GTIN	4067263097440
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,08 - 0,26 mm/ot,
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,04 mm
Obsah	273704 4
Počet kusov	30
Uhlový Polomer r	0,3 mm
Typ	HB7020
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60	S
GG(G)	vhodný	200	K
CuZn	vhodný	250	N
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Upichovacia / zapichovacia doštička Šírka zápichu w 4

273704 4