

**Garant**

**Upichovacia doštička stredné opracovanie, HB7020, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov: 3/50**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2740 3/50
GTIN	4067263097617
Trieda položky	GGN

**Technický opis**

Tolerancia Šírka zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Počet kusov	50
Obsah	273725 3
Hĺbka rezu $a_p$	0,8 - 1,7 mm
Posuv f	0,1 - 0,23 mm/ot,
Typ	HB7020
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	S
GG(G)	vhodný	200	K
CuZn	vhodný	250	N
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Upichovacia doštičkastredné opracovanie Šírka zápichu w  
3

273725 3