

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti CCGT, HU7310, Velkosť / počet kusov: 120404/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2668 120404/50
GTIN	4067263097563
Trieda položky	GGN

Technický opis

Počet kusov	50
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,25 - 4,25 mm
Obsah	260158 HU7310
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

CC.T 120404 Typ HU7310

260158 HU7310