

**Garant****Upichovacia doštička Plný rádius, HB7020, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov: 3/30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2746 3/30
GTIN	4067263097907
Trieda položky	GGN

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,2 mm
Počet kusov	30
Obsah	273735 3
Tolerancia Šírka zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Posuv f	0,1 - 0,18 mm/ot,
Typ	HB7020
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
--	--------------	----------------------	----------------

Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	S
GG(G)	vhodný	200	K
CuZn	vhodný	250	N
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Upichovacia doštičkaPlný rádius Šírka zápichu w 3

273735 3